

Garant**Alicate de corte lateral, cromado isolamento VDE, comprimento total: 160mm**

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 725310 160 |
| GTIN | 4045197501646 |
| Classe de artigo | 71B |

Descrição

Modelo:

Forma fina com arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 62 HRC). Alicate cromado, punhos com bainhas multicomponente ergonómicas otimizadas com superfície de **Haptoprene** de fácil preensão.

Isolado conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabalhar sob tensão de até 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo.

Descrição técnica

| | |
|--------------------------------------|---|
| Potência de corte de fio duro até Ø | 2 mm |
| Potência de corte de fio macio até Ø | 4 mm |
| comprimento total | 160 mm |
| Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Punho | Manga multicomponente |
| Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC) |
| Material | Aço especial para ferramentas |

| | |
|---|------------------|
| Superfície | cromado |
| Alicate de corte lateral de alto desempenho | não |
| com mola de abertura ativável | não |
| Tipo de produto | Alicate cortante |