



Alicate de corte lateral, cromado Com isolamento VDE, comprimento total: 180mm



Dados do pedido

Número do pedido	725335 180
GTIN	4003773018179
Classe de artigo	73F

Descrição

Modelo:

Forma fina com arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 62 HRC).

Alicates cromados, pegas cobertas de plástico, **com isolamento de imersão.**

Isolado conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabalhar sob tensão de até 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo.

Descrição técnica

comprimento total	180 mm
Potência de corte de fio duro até Ø	2,5 mm
Potência de corte de fio macio até Ø	4 mm
Norma	DIN ISO 5749
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Punho	isolado por imersão
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Material	Aço especial para ferramentas

Superfície	cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho	não
com mola de abertura ativável	não
Tipo de produto	Alicate cortante