

HellermannTyton

Alicate para mangas, Tipo: 8/10



Dados do pedido

Número do pedido	729930 8/10
GTIN	4031026185231
Classe de artigo	76C

Descrição

Modelo:

Corpo de alicates de metal leve com 3 mandris de aço intercambiáveis com 8/10 manivelas de aço. A largura de abertura pode ser ajustada por meio de parafuso prisioneiro.

Utilização:

Para espalhar ilhós de borracha e PVC.

Instrução:

Use apenas mandris de substituição relacionados com o tipo.

Descrição técnica

para Ø interior de manga de isolamento	12 - 17 mm
Comprimento total do mandril	80 mm
para cabo com Ø exterior	23 - 28 mm
comprimento total	150 mm
Comprimento útil do mandril	65 mm
Designação do fabricante	NA8/10
Tipo de produto	Alicate de crimpar

Acessórios

Mola para alicate de anilhas Tipo 2

729320 2

Conjunto de mandris de reserva3 peças Tipo 8/10

729931 8/10