



Jogo de chaves de parafusos para electricista, com cabo Kraftform Totalmente isolada conforme VDE, Número de chaves de parafusos: 5



Dados do pedido

Número do pedido	663110 5
GTIN	4013288101808
Classe de artigo	63H

Descrição

Versão:

Cabo e lâmina **totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Cada chave de parafusos é testada individualmente num banho de água quanto a descarga de tensão.

Lâminas com arestas de corte cónicas, compatíveis com as dimensões padrão das ranhuras dos parafusos. Totalmente isolada, a resistência dielétrica do isolamento é um múltiplo da tensão mínima de teste recomendada de acordo com a VDE. Cada uma destas chaves de fenda é testada individualmente em banho-maria para avaria de tensão.

O **cabo Kraftform** de plástico resistente a impactos **com zonas macias integradas** facilita a transferência de binário sendo, assim, suave para as mãos e braços.

Lâmina de aço especial de alta liga. Superfície niquelar-mate cromada, pontas pretas ou pretas Pontas de ponta a laser quimicamente revestidas a níquel (a partir do tam. 4). Do tam. 5,5Ø exterior do isolamento igual à largura da aresta de corte (favorável para trabalhar em áreas confinadas).

Utilização:

Para trabalhos sob tensão até 1000 V.

A melhor vida útil para chaves de parafusos para electricistas é garantida se as chaves de parafusos forem usadas exatamente para combinar com as fendas de parafuso normalizadas. (Consultar a secção da tabela). Os danos nas fendas dos parafusos são evitados através da seleção da chave de parafusos com o tamanho correto.

Índice:

cada 1 chave de parafusos n.º 663100: Tam. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5

Descrição técnica

Ficha de dados

Número de chaves de parafusos	5
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto	Chave de parafusos

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/663110-5>