

**Alicate de corte de cabos de arame, comprimento total: 190****Dados do pedido**

Número do pedido	731550 190
GTIN	4003773040651
Classe de artigo	73F

Descrição**Versão:**

Forma forte, tudo forjado a partir de aço forjado. Com junta aparafusada e mola de abertura. Dureza de corte 64 HRC. Braço com um revestimento de PVC leve. Com mola de abertura interna e alavanca de bloqueio. Dois perfis de prensa integrados para tampas de manga bowden e mangas de cabo de arame.

Utilização:

Para cortar cabos de arame, cabos multicondutores, etc.

Material:

Aço especial cromo-vanádio, temperado a óleo.

Descrição técnica

comprimento total	190 mm
para barra redonda de aço (máximo 1200 N/mm ²) de Ø	4 mm
para corda de piano de Ø	2,5 mm
para cabos de aço (máximo 1600 N/mm ²) de Ø	5 mm
Tipo de produto	Alicate cortante