



## Corta-cabos com transmissão, para cabo de Ø: 32



### Dados do pedido

Número do pedido	731100 32
GTIN	4003773043935
Classe de artigo	73F

### Descrição

**Versão:**

Cabeça de tesoura com lâmina de corte em forma de foice e mecanismo de transmissão (operação com uma mão). A lâmina de corte não funciona porque é guiada duas vezes.

**Utilização:**

Para a separação limpa de cabos de alumínio e cobre (também fios encalhados). Não use para fios de aço, ligas de alumínio duras, condutores de cobre estirados.

**Material:**

Lâmina de aço especial, braços de chapa de aço com mangas para punho.

**Nota:**

Para condutores únicos, a capacidade de corte é aproximadamente 30% menor.

### Descrição técnica

para cabo de Ø	32 mm
Potência de corte de condutores múltiplos até	240 mm <sup>2</sup>
comprimento total	250 mm
Proteção contra travamento	sim
Punho	Manga multicomponente
Acionamento	mecânico, monomanual, princípio de roquete

Material

Aço especial para ferramentas  
com qualidade extra,  
forjado, temperado a óleo

Tipo de produto

Tesoura

## Acessórios

Lâmina giratória com parafuso e porca indicado para Ø de  
cabو 32

731130 32