

LINDSTRÖM

Alicate de corte lateral para eletrônica, cabeça pontiaguda, KW, comprimento total: 110**Dados do pedido**

Número do pedido	726360 110
GTIN	7314150051052
Classe de artigo	73M

Descrição**Versão:**

Forma fina com solo de precisão, arestas de corte endurecidas indutivamente (63 – 65 HRC). Superfície preta para reduzir reflexos. Mangas para punho de plástico amarelas de material dissipativo com mola de abertura. **Adequado para ESD.** Junta de parafuso de precisão ajustável para fricção mínima e alinhamento axial ideal das arestas de corte.

Material:

Liga de aço de alto desempenho, forjado, polido.

Descrição técnica

Largura da cabeça	10 mm
Potência de corte de fio de cobre até Ø	0,1 - 1 mm
comprimento total	110 mm
Comprimento da lâmina	10 mm
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Chanfro de corte	sem faceta
Material	Liga de aço de alto desempenho
Forma da cabeça	pontiagudo
Punho	Manga de plástico

Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (63 – 65 HRC)
Superfície	brunido preto
Atributo do nome do produto	KW
com mola de abertura	sim
Tipo de produto	Alicate cortante