



Corta-pinos compactos CoBolt® com mangas de punho, comprimento total: 200



Dados do pedido

Número do pedido	731740 200
GTIN	4003773047056
Classe de artigo	73F

Descrição

Versão:

Alto desempenho de corte com relativamente pouco esforço graças a uma transmissão de alavanca especial. Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC).

Alicate preto atramentizado, punhos com mangas multicomponentes.

Utilização:

Para fios até 2000 N/mm² de resistência à tração.

Material:

Aço elétrico cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

para fio de aço macio até Ø	6 mm
para fio de aço semiduro até Ø	5,2 mm
para corda de piano até Ø	3,6 mm
comprimento total	200 mm
Designação do fabricante	CoBolt®
Lâmina de corte	temperado
Punho	Manga multicomponente
Material	Aço elétrico cromo-vanádio
Superfície	fosfatado a preto

com mola de abertura	não
Tipo de produto	Alicate cortante