

**Alicate de corte lateral para eletrônica Super Knips® com suporte de fio, KW, comprimento total: 125****Dados do pedido**

Número do pedido	726590 125
GTIN	4003773035398
Classe de artigo	73F

Descrição**Versão:**

Cabeça fina com arestas de corte esmeriladas de precisão, com chanfro fino. Pegas com mangas multicomponentes, com mola de abertura.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

De aço inoxidável (INOX).

Descrição técnica

Potência de corte de fio de cobre até Ø	0,2 - 1,6 mm
Largura da cabeça	13,5 mm
comprimento total	125 mm
Comprimento da lâmina	9 mm
Potência de corte de fio de aço semiduro	0,2 - 1 mm
Chanfro de corte	sem faceta
Material	Aço inoxidável, INOX
Norma	DIN ISO 9654
Punho	Manga multicomponente

Ficha de dados

Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 54 HRC)
Atributo do nome do produto	KW
com mola de abertura	sim
com suporte de fio	sim
Tipo de produto	Alicate cortante