

Detector de fases unipolar, Largura da aresta de corte: 3**Dados do pedido**

Número do pedido	665050 3
GTIN	4016133452001
Classe de artigo	66B

Descrição**Versão:**

Pega de plástico com lâmina de chave de parafusos isolada e clipe de fixação.

Design simples, tam. 3,5 sem clipe. Intervalo de teste 120 – 250 V.

Nota:

Estes detectores de tensão estão em conformidade com os regulamentos de segurança de acordo com a VDE 0680/6. Portanto, as lâmpadas incandescentes não podem ser substituídas.

Descrição técnica

Comprimento da lâmina	60 mm
Clipé de fixação	sim
Largura da aresta de corte	3 mm
comprimento total	145 mm
Área de teste	120 - 250 V
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto	Detector de tensão