

**Broca de metal duro sintético, Ø da broca: 15mm****Dados do pedido**

Número do pedido	795250 15
GTIN	9002696014027
Classe de artigo	76H

Descrição**Modelo:**

Dois gumes com haste cilíndrica.

Com **insertos de metal duro**; alta estabilidade. Para perfuração de madeira dura, plásticos, placas com revestimento, etc.

Utilização:

Para perfuração de furos cegos sem gretas com precisão dimensional, bem como furos redondos.

Norma:

DIN 7483 G

Descrição técnica

Ø da broca	15 mm
comprimento total	90 mm
Medida da haste	10x30 mm
Número de arestas de corte Z	2
Tipo de produto	Broca para madeira

Acessórios

Extensão para broca para Ø da haste 10

795270 10