

**Broca de metal duro sintético, Ø da broca: 40mm****Dados do pedido**

Número do pedido	795250 40
GTIN	9002696014294
Classe de artigo	76H

**Descrição****Modelo:**

Dois gumes com haste cilíndrica.

Com **insertos de metal duro**; alta estabilidade. Para perfuração de madeira dura, plásticos, placas com revestimento, etc.

**Utilização:**

Para perfuração de furos cegos sem gretas com precisão dimensional, bem como furos redondos.

**Norma:**

**DIN 7483 G**

**Descrição técnica**

Medida da haste	10x30 mm
Número de arestas de corte Z	2
Comprimento total	90 mm
Ø	40 mm
Tipo de produto	Broca para madeira

**Acessórios**

Extensão para broca para Ø da haste 10

795270 10