



Conjunto VDE Kraftform Kompakt, Número peças: 18



Dados do pedido

Número do pedido	667260 18
GTIN	4013288191083
Classe de artigo	63H

Descrição

Versão:

Cabo **Kraftform** de 154 mm de comprimento com **ponta intercambiável (incluindo chaves do quadro de comando) totalmente isolada até 1000 V** conforme **DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201** e um detetor de tensão (até 250 V conforme VDE 0680/6) num robusto estojo têxtil dobrável com fecho autoaderente e presilha de cinto.

Índice:

Lâminas de fenda: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Lâminas para Phillips: PH1 e PH2

Lâminas Pozidriv: PZ1 e PZ2

Fenda Phillips (perfil combinado): PH/S1 e PH/S2 (perfil combinado)

Fenda Pozidriv (perfil combinado): PZ/S1 e PZ/S2 (perfil combinado)

Quadrado: 8 mm e 1/4 de polegada (89 mm de comprimento)

Triangular: 9 mm (89 mm de comprimento)

Palhetão duplo: (89 mm de comprimento)

Detetor de tensão n.º 665030: Tam. 3

Pega Kraftform para pontas intercambiáveis n.º 667411: Tam. 1

Descrição técnica

Número de peças	18
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda

Perfil de saída	Chave de parafusos de perfil combinado Phillips/fenda
Perfil de saída	Chave de parafusos de perfil combinado Pozidriv/fenda
Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Perfil de saída	Chave de caixa de 4 faces
Perfil de saída	Chave de caixa de 3 faces
Perfil de saída	Chave de palhetão duplo
Designação do fabricante	KK VDE 18 Universal 1
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Tampa giratória	não
Tipo de produto	Chave de parafusos

Acessórios

Caderno de moldes de potência VDE simples Tipo 1

667411 1