



## Saca-rebites, para haste de rebite de Ø: 2



### Dados do pedido

Número do pedido	744600 2
GTIN	4049002002601
Classe de artigo	73U

### Descrição

**Versão:**

Veio octogonal, cabeça em branco. O revestimento especial **da cabeça de impacto** evita lascas na cabeça de impacto.

**Norma:**

**DIN 6434.**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

**Material:**

Aço endurecedor de ar cromo-vanádio, pintado à superfície.

### Descrição técnica

Espessura da haste (máxima)	10 mm
Diâmetro do orifício	2,5 mm
comprimento total	100 mm
para haste de rebite de Ø	2 mm
Tipo de produto	Saca-rebites