

**Alicate para tubos, tipo sueco com boca em forma de S, Ø do tubo: 1/2****Dados do pedido**

Número do pedido	810600 1/2
GTIN	4045197167033
Classe de artigo	82A

Descrição**Versão:**

Formato sueco; boca estreita, especialmente moldada, fixação automática, ângulo de 45°. Totalmente forjada com porca de bloqueio presa contra perdas.

HOLEX com **boca em S** para suporte de três pontos do tubo. (Modelo mais barato).

Material:

Aço cromo-vanádio; temperado, boca endurecido indutivamente. Mandíbulas pintadas e nuas.

Descrição técnica

Largura de aperto	35 mm
Ø do tubo	1/2 polegada
comprimento total	240 mm
Ângulo da boca	45 grau
Método de produção	completamente forjado
Revestimento da boca	temperado por indução
Material do alicate	Aço cromo-vanádio
Boca em S	sim
forma sueca	sim
Tipo de produto	Chave para tubos e canalização

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/810600-1/2>
