

**Alicate de corte lateral de descarnar isolamento VDE, comprimento total: 160****Dados do pedido**

Número do pedido	728780 160
GTIN	4003773040279
Classe de artigo	73F

Descrição**Versão:**

Arestas de corte de precisão temperadas por indução (aprox. 60 HRC) para fio macio. Lâminas de precisão para condutores de cadeia simples (sólidos) 1,5 e 2,5^{mm²}. Mangas de cabo de paredes espessas **até 1000 V isoladas conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Utilização:

Ideal para trabalhos de instalação elétrica.

Material:

Ferramenta especial aço, alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.

Descrição técnica

Potência de corte de fio macio até Ø	2,5 mm
comprimento total	160 mm
Descarnagem para condutores de Ø	1,5 mm ²
Descarnagem para condutores de Ø	2,5 mm ²
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Punho	Manga multicomponente
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC)
Material	Aço especial para ferramentas
Superfície	cromado

Tipo de produto

Alicate cortante