



## Pinça de instalação isolamento VDE, comprimento total: 200



### Dados do pedido

Número do pedido	728787 200
GTIN	4003773075097
Classe de artigo	73F

### Descrição

#### Versão:

Alicate multifunções para instalação elétrica com junta aparafusada para um movimento preciso e sem folga do alicate.

- **Fixação de material plano e redondo.**
- **Flexão de fios e condutores de cobre.**
- **Rebarbação e expansão de caixas embutidas.**
- **Corte de cabos de cobre até Ø 15 mm (5×2,5 mm<sup>2</sup>).**
- **Desguarnecimento de condutores de cobre 0,75 a 1,5<sup>mm 2</sup> e 2,5<sup>mm 2</sup>.**
- **Crimpagem das mangas de extremidade de arame 0,5 a 2,5<sup>mm 2</sup>.**

Pernas com mangas até 1000 V isoladas conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

#### Material:

Ferramenta especial aço, alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.

### Descrição técnica

Potência de corte até Ø	15 mm
comprimento total	200 mm
Potência de corte	5×2,5 mm <sup>2</sup>
Descarnagem para condutores de Ø	0,7 – 1,5 mm <sup>2</sup>
Descarnagem para condutores de Ø	2,5 mm <sup>2</sup>
para isoladores de terminal	0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>
Peso	280 g

articulação	aparafusado
com mola de abertura	não
Punho	Manga multicomponente
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Material	Aço especial para ferramentas
Superfície	cromado
Tipo de produto	Alicate multifuncional