

RIDGID
Peddinghaus

Corta-tubos com roquete



Dados do pedido

Número do pedido	819370
GTIN	095691325730
Classe de artigo	83R

Descrição

Modelo:

2 – em – 1 mini-tubos de corte, com **função de roquete**. Pega de roquete leve e ergonómica em alumínio fundido. O cortador de tubo pequeno integrado também pode ser usado sem a pega da catraca.

Utilização:

Trabalho extremamente fácil de utilizar em combinação com a pega de roquete, especialmente em áreas de difícil acesso. Para cortar tubos de cobre, alumínio e latão.

Descrição técnica

Furo da roda de corte	4,8 mm
Ø da roda de corte	19 mm
para tubo com Ø exterior	6 - 28 mm
Largura da roda de corte	3 mm
Número de roletes-guia	2
Número de rodas de corte	1
indicado para material do tubo	Latão
indicado para material do tubo	Alumínio
indicado para material do tubo	Cobre
com função de roquete	sim

Tipo de produto

Corta-tubos

AcessóriosRebarbadora de interiores/exteriores de aço inoxidável
para tubo de Ø até 35

814920 35

Rodas de corte sobresselentes

819375

Parafuso de roda dentada

819376

Parafuso de rolete

819377

Conjunto de rodízios de reserva 2 peças

819378

Parafuso de roda dentada

819476

Parafuso de roda dentada

819477

Conjunto de pinos de rolos 2 peças

819478