



## Testador eletrónico para chaves dinamométricas "ProTest", binário máximo: 400Nm



### Dados do pedido

Número do pedido	654460 400
GTIN	5060922231307
Classe de artigo	66D

### Descrição

#### Modelo:

- Caixa robusta em alumínio fundido.
- Ecrã LCD de grande formato.
- Operação simples – seleção direta do procedimento de teste, etc., através do teclado do pictograma.
- Especificações específicas do utilizador de um binário alvo com tolerâncias superiores e inferiores; sinal acústico ou ótico (3LEDs) quando atingido ou Excedendo o binário alvo.
- 3 modos de aplicação: Corrida, deteção do ponto de encurvadura e visualização do valor de pico.

#### Vantagem:

- Verificação conforme DIN EN ISO 6789; o utilizador só tem de especificar o valor-alvo – o comprovador faz o resto.
- Exibição em 11 idiomas.
- Teste na posição horizontal e vertical possível.
- O visor e o transdutor de medição podem ser separados um do outro.

#### Utilização:

Para ajustar e calibrar ferramentas de binário do lado direito.

#### Material fornecido:

Transmissor, unidade de visualização, unidade de fonte de alimentação, cabo de ligação RS232C para PC ou Impressora, 2 parafusos de fixação e adaptador quadrado numa caixa robusta , **incluindo o certificado de calibração UKAS à direita.**

**Instrução:**

Suporte de parede sob o n.º 654462.

## Descrição técnica

Adaptador quadrado	3/8 polegada
Adaptador quadrado	1/2 polegada
Adaptador quadrado	3/4 polegada
Peso	6,4 kg
Largura do transdutor de medição	106 mm
Altura do mostrador	128 mm
Profundidade do transdutor de medição	185 mm
Faixa de medição	8 - 400 Nm
Largura do mostrador	185 mm
binário máximo	400 Nm
Altura do transdutor de medição	100 mm
Profundidade do mostrador	104 mm
Precisão de medição do binário	±0,5 %
Alimentação de energia	A energia elétrica
Sentido de aperto	Aperto à direita
Interface	Interface RS232C
Protocolo de teste	Relatório de ensaio do fabricante
Calibração	O4
Tipo de produto	Verificador de binário

## Prestações de serviços

Calibração, à direita Verificador / sensor de binário Tipo 400

020120 400

## Acessórios

Suporte de parede para ProTest

654462