

Garant**Minifresa de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 9mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG1264 9
GTIN	4045197907080
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:**

Haste semelhante a **DIN 6535 HB**. Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.

Como n.º 202264.

Descrição técnica

Ø haste D_s	10 mm
Comprimento total L	55 mm
Largura do chanfro de canto a 45°	0,3 mm
Forma da haste	HB
Número de dentes Z	3
Comprimento da lâmina L_c	11 mm
Avanço f_z para corte de bordas em aço < 750 N/mm ²	0,08 mm
Ø das lâminas D_c	9 mm
Haste	DIN 6535 HB com h6
Ângulo espiral	45 grau

Avanço f_z para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm ²	0,05 mm
Tolerância de Ø nominal	e8
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Índice	5
Revestimento	AlCrN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Largura de corte a_e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Largura de corte a_e na operação de fresagem	0,5×D ao reborderar
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

Ar

adequado

Acessórios

Minifresa de MDI Ø e8 DC 9

202264 9