

Garant**Minifresa de MDI, AlCrN, Ø e8 DC: 5,75mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG1264 5,75
GTIN	4045197907028
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:**

Haste semelhante a **DIN 6535 HB**. Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.

Como n.º 202264.

Descrição técnica

Ø haste D_s	6 mm
Ø das lâminas D_c	5,75 mm
Número de dentes Z	3
Comprimento da lâmina L_c	8 mm
Haste	DIN 6535 HB com h6
Forma da haste	HB
Comprimento total L	45 mm
Avanço f_z para corte de bordas em aço < 750 N/mm ²	0,04 mm
Largura do chanfro de canto a 45°	0,2 mm
Ângulo espiral	45 grau

Avanço f_z para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm ²	0,03 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Tolerância de \varnothing nominal	e8
Índice	5
Revestimento	AlCrN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Largura de corte a_e na operação de fresagem	Fresagem de desbaste, profundidade de corte $1 \times D$
Largura de corte a_e na operação de fresagem	$0,5 \times D$ ao reborderar
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

Ar

adequado

Acessórios

Minifresa de MDI Ø e8 DC 5,75

202264 5,75