

Garant**Corta-tubos pequeno universal****Dados do pedido**

Número do pedido	818100
GTIN	4045197595638
Classe de artigo	81C

Descrição**Modelo:**

Design extremamente robusto para as mais altas exigências. Corte limpo e fiável graças aos 4 rolos-guia dispostos em série.

Corpo base de magnésio fundido. Com roda de corte de reposição n.º 818110.

Vantagem:

Vida útil longa graças à roda de corte com **revestimento TiN**. Trabalho de poupança de energia e tempo através de:

- **Pega ergonómica**
- **Construção leve**
- **Rolos de guia com rolamentos de agulhas e roda de corte**
- **Rebarbadora manual amovível com lâmina S20 com revestimento TiN.**

Utilização:

Uso multifuncional para cortar tubos VA, alumínio, latão e cobre.

Peça sobresselente:

Roda de corte sobresselente n.º 818110.

Descrição técnica

Furo da roda de corte	4,85 mm
Ø da roda de corte	19 mm
Largura da roda de corte	6,2 mm
para tubo com Ø exterior	3 - 35 mm

Peso	335 g
Comprimento	165 mm
Largura	65 mm
Altura	40 mm
Número de roletes-guia	4
Número de rodas de corte	1
indicado para material do tubo	Alumínio
indicado para material do tubo	VA
indicado para material do tubo	Cobre
indicado para material do tubo	Latão
com função de roquete	não
Tipo de produto	Corta-tubos

Acessórios

Rebarbadora de interiores/exteriores de aço inoxidável para tubo de Ø até 35	814920 35
Gama de rolos-guia com rolamento de agulhas 16 peças	818025
Rodas de corte sobresselentes	818110
Parafuso de roda dentada	819630