



Corta-tubos INOX (VA)/cobre



Dados do pedido

Número do pedido	819470
GTIN	095691299635
Classe de artigo	83R

Descrição

Modelo:

Design estável para cargas mais altas e cortes precisos com 6 ou 12 rolos-guia. Trabalho extremamente rápido e com poupança de energia **graças aos rolos-guia com rolamentos de esferas e à roda de corte.** Inclui rodas de corte de substituição.

Utilização:

Especialmente para cortar tubos VA e C-aço galvanizados (até 3 mm de espessura de parede), mas também tubos de alumínio e cobre.

Descrição técnica

para tubo com Ø exterior	6 - 35 mm
Ø da roda de corte	22 mm
Furo da roda de corte	8 mm
Largura da roda de corte	8 mm
Tipo de produto	Corta-tubos

Acessórios

Rebarbadora de interiores/exteriores de aço inoxidável para tubo de Ø até 35	814920 35
--	-----------

Parafuso de roda dentada	819476
Conjunto de pinos de rolos2 peças	819478
Conjunto de rolos de rolamentos de esferas6 peças	819479
Conjunto de discos de corte de reserva, 2 peças	819480