

Garant**Módulo de fixação móvel, para tipo: 1S****Dados do pedido**

Número do pedido	361110 1S
GTIN	4045197911636
Classe de artigo	310

Descrição**Modelo:**

Todas as superfícies funcionais endurecidas e retificadas.

O tensor de 5 eixos é montado modularmente. Os principais componentes são os módulos de fixação n.º 361105 – 361110, calhas de base n.º 361115, fuso n.º 361119, extensões de fuso n.º 361120 e mordentes superiores n.º 361123 – 361137.

Indicado para:

Calhas de base n.º 361115, fuso n.º 361119 e mordentes superiores n.º 361123 – 361138.

Acessórios especiais:

Chave de parafusos sextavada com cabo em T n.º 627424 tam.5 e chave dinamométrica n.º 656050 tam.120.

Instrução:

Para o bloqueio do fuso, é necessário um inserto de chave de parafusos SW5.

Descrição técnica

H ₁	77,5 mm
Peso	8 kg

adequado para o código de cor	Xpent1-2
Largura B	125 mm
Comprimento L	126 mm
Altura H	104,5 mm
Série	Xpent
Tipo de produto	Elemento de fixação