



Ponta para sextavado, 1/4 polegada E 6,3 com cabeça esférica / MagicRing®, Sextavado: 5mm



Dados do pedido

Número do pedido	674243 5
GTIN	4010995257415
Classe de artigo	63K

Descrição

Modelo:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000 – 675050.

Com cabeça esférica e mola de retenção MagicRing® para uma retenção fiável do parafuso com sextavado interior.

Utilização:

Para parafusos com sextavado interior DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.

Descrição técnica

Sextavado	5 mm
comprimento total	50 mm
Haste sextavada para ponta	E 6,3
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Tipo de produto	Ferramenta de pontas