



Ponta para sextavado, comprida, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Hex-Plus com furo, Sextavado: 2



Dados do pedido

Número do pedido	674244 2
GTIN	4013288094292
Classe de artigo	63H

Descrição

Versão:

Perfil sextavado com furo para parafusos com sextavado interior com cavilha de bloqueio. Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000 – 675050.

Utilização:

Para parafusos com sextavado interior DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.

Descrição técnica

Sextavado	2 mm
comprimento total	89 mm
Haste sextavada para ponta	E 6,3
Designação do fabricante	840/4 Z Hex-Plus BO
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada com perfuração
Tipo de produto	Ferramenta de pontas

