



Ponta para fenda, 1/4 polegada E 6,3, Largura da aresta de corte/comprimento total: 4/89



Dados do pedido

Número do pedido	674260 4/89
GTIN	4013288191793
Classe de artigo	63H

Descrição

Versão:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000 – 675050.

Utilização:

Para parafusos de fenda DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.

Descrição técnica

comprimento total	89 mm
Espessura da lâmina	0,8 mm
Largura da aresta de corte	4 mm
Haste sextavada para ponta	E 6,3
Designação do fabricante	800/4 Z
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto	Ferramenta de pontas

