



PrecisionBit para fenda, 1/4 polegada E 6,3, Largura da aresta de corte/ comprimento total: 4mm



Dados do pedido

Número do pedido	674257 4
GTIN	7610733221479
Classe de artigo	63E

Descrição

Modelo:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000 – 675050.

Utilização:

Para parafusos de fenda DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aço especial de alta resistência com a maior dureza possível e resistência especial.

Descrição técnica

comprimento total	50 mm
Largura da aresta de corte	4 mm
Espessura da lâmina	0,6 mm
Haste sextavada para ponta	E 6,3
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto	Ferramenta de pontas