

Garant**Fresa toroidal de MDI R1 0,3, Diamante, Ø DC × L1: 1X15****Dados do pedido**

Número do pedido	209726 1X15
GTIN	4045197918970
Classe de artigo	10Y

Descrição**Versão:**

Com **revestimento de diamante cristalino sp^3** . Para as **máximas exigências de desempenho e precisão** em compósitos de fibra, PRFV, PRFC e grafite. As **tolerâncias extremamente limitadas** garantem máxima precisão. Retificação côncava de 2 chanfros com retificação em relevo dupla. **Ângulo de transição $\alpha = 16^\circ$** .

Tolerâncias:

- **Raio de corte: $R_1 = \pm 0,0025 \text{ mm}$**
- **Ø de exposição: $D_1 = 0/-0,01 \text{ mm}$**

Nota:

Em caso de aumento da projeção da ferramenta, utilizar a redução a_p !

Valores para:

Cópia: $a_p = 0,10 \times D \times a_{p, \text{corr}}$

Rebordeamento: $a_p = 0,20 \times D \times a_{p, \text{corr}}$

Para calcular a velocidade de avanço v_f , utilizar a velocidade de rotação da máquina efetivamente utilizada (geralmente, a máxima)!

P. ex: $v_f = 18\,000 \text{ [rpm]} \times f_z \text{ [mm/d]} \times z$

Descrição técnica

Projeção L_1 incl. exposição	15 mm
Número de dentes Z	2
Ø das lâminas D_c	1 mm
Ø de exposição D_1	0,95 mm
Ø haste D_s	4 mm
Avanço f_z para corte de bordas em grafite	0,025 mm

Ficha de dados

Avanço f_z para fresagem de cópia em grafite	0,025 mm
Comprimento da lâmina L_c	1 mm
Haste	DIN 6535 HA com h5
Raio de corte R_1	0,3 mm
Comprimento total L	60 mm
Ângulo espiral	30 grau
Fator de correção $a_{p\ corr}$	0,2
Revestimento	Diamante
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tolerância de $\varnothing$ nominal	0 / -0,005
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte a_e na operação de fresagem	0,5×D ao reborder
Largura de corte a_e na operação de fresagem	0,05×D na fresagem de cópia
Refrigeração interior	não
Anel colorido	preto
Tipo de produto	Fresa toroidal

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
PVDF GF20	adequado		
POM GF25	adequado		
PA 66 GF30	adequado		
PEEK GF30	adequado		
PTFE CF25	adequado		
PEEK CF30	adequado		
Híbridos	adequado		
Painel sanduíche alveolar	adequado		

Ficha de dados

GFK	adequado
GFK, CFK	adequado
Grafite	adequado
mínimo a molhado	adequado
seco	adequado
Ar	adequado