

**PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3, Perfil Torx Plus®: 10IP****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 674252 10IP |
| GTIN | 7610733221394 |
| Classe de artigo | 63E |

Descrição**Modelo:**

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000 – 675050.

Utilização:

Para todos os parafusos do sistema de aparafusamento de alta resistência Torx Plus®. Os parafusos Torx Plus® são cada vez mais usados, entre outras coisas, para uniões aparafusadas de pastilhas reversíveis ou de sistemas de transmissão.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aço especial de alta resistência com a maior dureza possível e resistência especial.

Descrição técnica

| | |
|----------------------------|--|
| Perfil Torx Plus® | 10IP |
| comprimento total | 50 mm |
| Haste sextavada para ponta | E 6,3 |
| Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX-PLUS® |
| Tipo de produto | Ferramenta de pontas |