

**Garant**

**Jogo de alicates para anéis de retenção de precisão, 4 peças para anéis exteriores, Número de alicates: 4**



---

**Dados do pedido**

Número do pedido	700147 4
GTIN	4045197553539
Classe de artigo	71A

---

**Descrição****Modelo:**

Partes do punho e da articulação forjadas, pontas de aço especial, trabalhadas com especial precisão, montadas por pressão no corpo do alicate. Alicate preto, cabeça moída, pegas cobertas de plástico.

Articulação com **mola de abertura integrada**.

**Vantagem:**

As pontas usadas são altamente resistentes em uso contínuo, até 10 vezes mais vida útil em comparação com as pontas viradas.

**Norma:**

**DIN 5254 B** – für Außensicherungsringe.

**Material fornecido:**

Cada 1 alicate para anéis de retenção n.º 719870 tam. A01; A11; A21; A31.

---

**Descrição técnica**

para anel de retenção exterior de Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Número de alicates	4

Ø da ponta	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
comprimento total máximo	130; 130; 175; 220 mm
Utilização de alicates para anéis de retenção	Anel exterior dobrado
Norma	DIN 5254 B
Tipo de produto	Alicate para anéis de retenção

---

## Acessórios

Alicate de precisão para anéis de retenção Tipo A01	719870 A01
Alicate de precisão para anéis de retenção Tipo A11	719870 A11
Alicate de precisão para anéis de retenção Tipo A21	719870 A21
Alicate de precisão para anéis de retenção Tipo A31	719870 A31