

Garant**Mandíbula móvel escalonada, para largura de mordente: 125mm****Dados do pedido**

Número do pedido	361295 125
GTIN	4045197912428
Classe de artigo	310

Descrição**Modelo:**

Revestido, temperado e retificado. Incluindo parafusos de fixação.

Utilização:

Para alojamento de mordentes frontais n.º 361140 - 361151.

Material:

Aço temperado.

Indicado para:

N.º 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G e Allmatic Titan 1 e Allmatic SC125.

Instrução:

Montagem dos mordentes frontais utilizando um parafuso M6.

Descrição técnica

Largura do mordente b	125 mm
Altura h ₁	19 mm
Altura do mordente h	39,5 mm
c ₁	59 mm
Comprimento do mordente l	82 mm

adequado para o código de cor	Duo
adequado para o código de cor	Duo Plus
adequado para o código de cor	HiPo
adequado para o código de cor	HOLEX NC
adequado para o código de cor	LC
adequado para o código de cor	LC-GARANT
adequado para o código de cor	NC8
adequado para o código de cor	TC
adequado para o código de cor	Titânio
adequado para o código de cor	LCV125G
adequado para o código de cor	Titan2/TitanSense
c	24 mm
Tipo de produto	Mordentes de torno de bancada