

Garant**Jogo de alicates para anéis de retenção de precisão, 4 peças para anéis exteriores, Número de alicates: 4****Dados do pedido**

Número do pedido	700142 4
GTIN	4045197524867
Classe de artigo	71A

Descrição**Modelo:**

Partes do punho e da articulação forjadas, pontas feitas de aço especial, trabalhadas com especial precisão, montadas por pressão no corpo do alicate. Alicate preto, cabeça moída, pegas cobertas de plástico.

Articulação com **mola de abertura integrada**.

Vantagem:

As pontas utilizadas são altamente resistentes em uso contínuo, até 10 vezes mais durabilidade em comparação com as pontas apertadas.

Norma:

DIN 5254 A – für Außensicherungsringe.

Material fornecido:

Cada 1 alicate para anéis de retenção n.º 719870 tam. A0; A1; A2; A3.

Descrição técnica

Número de alicates	4
Ø da ponta	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

comprimento total máximo	140; 140; 185; 230 mm
para anel de retenção exterior de Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Utilização de alicates para anéis de retenção	Anel exterior reto
Norma	DIN 5254 A
Tipo de produto	Alicate para anéis de retenção

Acessórios

Alicate de precisão para anéis de retenção Tipo A0	719870 A0
Alicate de precisão para anéis de retenção Tipo A1	719870 A1
Alicate de precisão para anéis de retenção Tipo A2	719870 A2
Alicate de precisão para anéis de retenção Tipo A3	719870 A3