



## Alicate universal resistente, cromado, com mangas de punho, comprimento total: 180



### Dados do pedido

Número do pedido	700400 180
GTIN	4003773043072
Classe de artigo	73F

### Descrição

**Versão:**

Alto desempenho de corte com baixa força. Mordentes serrilhados. Corte adicionalmente endurecido indutivamente (aproximadamente 63 HRC), também adequado para fio de piano. Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.

**Norma:**

**DIN ISO 5746.**

**Material:**

Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo.

### Descrição técnica

Valores de corte para corda de piano até Ø	2 mm
comprimento total	180 mm
Valores de corte para fio duro até Ø	2,5 mm
Norma	DIN ISO 5746
Punho	Manga multicomponente
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 63 HRC)
Material	Aço especial para ferramentas
Superfície	cromado

não produz faíscas

não

Tipo de produto

Alicate multifuncional