



Ponta para sextavado, 1/4 polegada C 6,3 Perfil Hex-Plus, Sextavado: 4



Dados do pedido

Número do pedido	675240 4
GTIN	4013288012661
Classe de artigo	63H

Descrição

Versão:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000 – 675050.

Versão padrão, **resistente**.

Utilização:

Para parafusos com sextavado interior DIN 7426 ou DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, **resistente e dura**.

Descrição técnica

comprimento total	25 mm
Sextavado	4 mm
Haste sextavada para ponta	C 6,3
Designação do fabricante	840/1 Z Hex-Plus
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Tipo de produto	Ferramenta de pontas

