



Roquete de encaixe reversível, Tipo-quadrado de acionamento: 1-3/8polegada



Dados do pedido

Número do pedido	657600 1-3/8
GTIN	4018754034512
Classe de artigo	63A

Descrição

Modelo:

Forjado por estampagem; todas as ferramentas com ligação de encaixe = haste retangular com cavilha de retenção acionada por mola. Isto garante que as ferramentas de inserção estão firmemente encaixadas na chave dinamométrica.

Roquete de encaixe reversível.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l_1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção

l_2 = passo ajustado na chave dinamométrica

l_3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica

l_4 = passo da ferramenta de inserção

L = comprimento total da ferramenta

T_1 = binário a ser definido

T_2 = binário prescrito

Indicado para:

Chaves dinamométricas com recipientes de 4 gumes.

Instrução:

Anote a dimensão do ponto da ferramenta de inserção e alinhe-a com a dimensão do ponto da ferramenta de ajuste (ver o registo de teste/instruções da chave dinamométrica utilizada). Se houver um desvio, faça uma correção de medição pontual!
Outras ferramentas de encaixe com haste de encaixe quadrada 22×28 mm estão disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Haste de encaixar	9×12 mm
Altura h	24 mm
Largura b	33 mm
Capacidade de carga contínua	80 Nm
Número de dentes	60
Quadrado de acionamento	3/8 polegada
Calibre de pontas S	17,5 mm
Ferramenta intercambiável	Ferramenta de encaixe
Roquete reversível	sim
Roquete com extrator	não
Tipo de produto	Roquete