

**Eixo com íman / acoplamento rápido BiTorsion, Haste sextavada: 6,3****Dados do pedido**

Número do pedido	675030 6,3
GTIN	4013288095633
Classe de artigo	63H

Descrição**Modelo:**

Duas peças, ou seja, haste e pontas separadas. Como resultado, apenas a broca deve ser substituída em caso de desgaste.

Porta-pontas BiTorsion "Rapidaptor" com engate rápido automático e íman para pontas C 6,3 e E 6,3. A mola de torção incorporada, calculada com precisão, reduz significativamente a carga na broca e, assim, aumenta significativamente a sua vida útil. Ideal em combinação com pontas **BiTorsion** no. 675510 – 675550.

- **Alojamento para pontas C 6,3 e E 6,3.**
- **O casquilho encaixa na posição aberta. Ao inserir uma ponta, esta bloqueia automaticamente.**
- **Até as pontas mais pequenas podem ser facilmente removidas, à medida que o casquilho levanta a ponta do íman.**
 - troca rápida de pontas, sempre com apenas uma mão.

Instrução:

Porta-pontas de roda livre Rapidaptor disponível (n.º 675035 tam. 6,3F).

Descrição técnica

comprimento total	75 mm
Haste sextavada	6,3 mm
Acionamento no lado da máquina	E 6,3 (1/4 polegadas)
Saída sextavada	D 6,3 (1/4 polegadas)
Designação do fabricante	897/4 R
indicado para processamento mecânico	sim

Tipo de produto

Suporte de bits