

**PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas C 6,3, Sextavado: 6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	675290 6
GTIN	7610733211432
Classe de artigo	63E

**Descrição****Modelo:**

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000 – 675050.

Forte elasticidade e dureza com alta dureza para uma longa vida útil. Pontas de saída de alta precisão para um encaixe perfeito no parafuso e na "Anti-Cam-Out". O nano-revestimento é **codificação de cores** e proteção atraente **contra a ferrugem**.

**Utilização:**

Para parafusos com sextavado interior DIN 7426 ou DIN ISO 2351-3.

**Norma:**

DIN ISO 1173.

**Material:**

Aço especial de alta resistência com a maior dureza possível e resistência especial.

**Descrição técnica**

comprimento total	25 mm
Sextavado	6 mm
Haste sextavada para ponta	C 6,3
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Tipo de produto	Ferramenta de pontas

