



## PrecisionBit para Phillips, 1/4 polegada C 6,3, Tamanho da fenda em cruz/ comprimento total: 1/25mm



### Dados do pedido

Número do pedido	675281 1/25
GTIN	7610733211302
Classe de artigo	63E

### Descrição

#### Modelo:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000 – 675050.

Forte elasticidade e dureza com alta dureza para uma longa vida útil. Pontas de saída de alta precisão para um encaixe perfeito no parafuso e na "Anti-Cam-Out". O nano-revestimento é **codificação de cores** e proteção atraente **contra a ferrugem**.

#### Utilização:

Para parafusos de fenda em cruz Phillips DIN 3128 ou DIN ISO 2351-2.

#### Norma:

DIN ISO 1173.

#### Material:

Aço especial de alta resistência com a maior dureza possível e resistência especial.

### Descrição técnica

Tamanho da fenda em cruz	1
comprimento total	25 mm
Haste sextavada para ponta	C 6,3
Norma	DIN ISO 1173
Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Tipo de produto	Ferramenta de pontas

