

HALDER**Martelo sem rebaixamento com cabo de aço tubular, Ø da cabeça do martelo: 40mm****Dados do pedido**

Número do pedido	754900 40
GTIN	4030618301707
Classe de artigo	73W

Descrição**Modelo:**

Peça central de aço forte com inserções intercambiáveis feitas do melhor nylon resistente ao desgaste. **Sem ricochete** graças às esferas de aço no corpo do martelo.

Punho tubular de aço com punho de borracha resistente a óleo.

Utilização:

Para alisar ou aplicar peças de trabalho nas mesas da máquina ou para um impactos suave durante o trabalho de montagem.

Peça sobresselente:

Para substituição do inserto de nylon, ver n.º 754910.

Descrição técnica

Comprimento total	300 mm
Peso	0,805 kg
Material da caixa	Tubo de aço
Material do cabo	Tubo de aço
Ø da cabeça do martelo	40 mm
Comprimento da cabeça com insertos	115 mm
Série	SUPERCRAFT
Material do inserto	Nylon, branco, duro

Superfície	Revestimento de pintura a pó
sem ricochete	sim
Tipo de produto	Martelo

Acessórios

Inserção sobresselente, nylon Ø da cabeça do martelo 40	754910 40
---	-----------