

Garant**Adaptador de troca rápida ER32, d=42,5, Ø de fixação: 8mm****Dados do pedido**

Número do pedido	319286 8
GTIN	4045197922823
Classe de artigo	31V

Descrição**Modelo:****Sistema de troca rápida de barras de mandrilar.**

O adaptador de troca rápida é aparafusado na bucha de aperto cilíndrica ou no suporte VDI para adaptação direta através de uma porca de aperto com rosca exterior.

Utilização:

Para processamento interno com barras de mandrilar.

Indicado para:

Barras de mandrilar com 1, 2 ou 3 superfícies de fixação.

Material fornecido:

Bujões roscados para furos do canal de refrigeração, porca deslizante cega.

Instrução:

Predefinição, p. ex., via GARANT n.º 354760 VG1 ou 355010 VGBASIC com redução n.º 354773 (manga n.º 313291 tam. 25 com redução adicional n.º 319426; 319428 cada no tam. 40/32).

Descrição técnica

Atributo do nome do produto	d=42,5
Tipo de produto	Adaptador de troca rápida

