

**Martelo sem recuo com cabo de noqueira, Ø da cabeça do martelo: 70****Dados do pedido**

Número do pedido	755100 70
GTIN	4030618301653
Classe de artigo	73W

Descrição**Versão:**

Peça central de aço forte com inserções intercambiáveis feitas do melhor nylon resistente ao desgaste. **Sem ricochete** graças às esferas de aço no corpo do martelo.

Cabo de madeira de noqueira 1a.

Utilização:

Para alisar ou aplicar peças de trabalho nas mesas da máquina ou para um impactos suave durante o trabalho de montagem.

Peça sobresselente:

Para substituição do inserto de nylon, ver n.º 754910.

Cabo de noqueira sobresselente, ver n.º 755140.

Descrição técnica

Comprimento da cabeça com insertos	150 mm
Material da caixa	Tubo de aço
Peso	2,215 kg
Material do cabo	Madeira de noqueira
Comprimento total	370 mm
Ø da cabeça do martelo	70 mm
Série	SUPERCRAFT
Material do inserto	Nylon, branco, duro

Fixação do cabo de caixa	Cunha em alumínio e cavilha de fixação
Superfície	Revestido com pintura a pó
sem ricochete	sim
Tipo de produto	Martelo

Acessórios

Inserção sobresselente, nylon Ø da cabeça do martelo 70	754910 70
Cabo de martelo de noqueira para Ø da cabeça do martelo 60+70	755140 60+70