

**Disco abrasivo de lamelas visível SLTR Control, (ZA) para aço e INOX, Ø 125 mm, Granulometria: 80****Dados do pedido**

Número do pedido	565446 80
GTIN	4027497579402
Classe de artigo	53L

Descrição**Versão:**

Disco abrasivo de lâminas com **campo de visão** que permite examinar visualmente a peça de trabalho. Densidade de revestimento muito elevada e boa vida útil.

Utilização:

Ideal para o processamento fino.

Descrição técnica

Granulometria	80
Ø do disco	125 mm
Descrição da forma	inclinado com lamelas salientes
Ø do furo	22,23 mm
Abrasivo	Corindo de zircónio (ZA)
Abreviatura abrasivo	ZA

Ficha de dados

Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 125 mm
Retificação de inspeção	sim
otimizado para material	Aço
otimizado para material	INOX
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
seco	adequado		