



Chave para tubos Alligator® Mangas no punho VDE, comprimento total: 250mm



Dados do pedido

Número do pedido	705740 250
GTIN	4003773039303
Classe de artigo	73F

Descrição

Modelo:

Articulação encaixada (=guia dupla) e proteção de fixação contra ferimentos por esmagamento. Temperado por indução. Mordentes de fixação dentados, serrilhados, com fixação automática em tubos e porcas. Ajuste do ressalto em vários estágios. **Isolado conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** para trabalhar sob tensão de até 1000 V.

Alicates cromados, puxadores isolados com mangas multicomponentes.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado, forjado por estampagem.

Descrição técnica

comprimento total	250 mm
Largura de aperto para tubos	2 polegada
Largura de aperto para sextavado	46 mm
Punho	Manga multicomponente
Superfície	cromado
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 8976
Material	Aço cromo-vanádio

não produz faíscas	não
Possibilidade de regulação precisa do encaixe	não
Fixação automática	sim
Proteção contra travamento	sim
Tipo de produto	Chave para tubos e canalização