

Garant**Barra de mandrilar de aço A.. SCLDR, para pastilhas de corte reversíveis CDCT, direita****Dados do pedido**

Número do pedido	268717 4/S4
GTIN	4045197923714
Classe de artigo	21V

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 10
Altura de fixação L_2	3,58 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CDCT S4010.
Projeção L_1	12 mm
Tamanho da placa	4 mm
$\varnothing$ mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	4,57 mm
Desvio central L_3	2,41 mm
Comprimento total L	65 mm
Código ISO do suporte	A04X SCLDR/LS4
Ângulo de ajuste κ	97 grau
$\varnothing$ haste D_s	4 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

