

**Garant**

**Barra de mandril de aço A.. SCLDR, para pastilhas de corte reversíveis CDCT, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 6/S4mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	268717 6/S4
GTIN	4045197923738
Classe de artigo	21V

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	CDCT S4010.
Ângulo de ajuste $\kappa$	95 grau
Código ISO do suporte	A06X SCLDR/LS4
Altura de fixação $L_2$	5,54 mm
Comprimento total L	65 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 10
Desvio central $L_3$	3,73 mm
Tamanho da placa	4 mm
Projeção $L_1$	18 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	6,92 mm
Ø haste $D_s$	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200

659957 200

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6