

Garant**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 4/S4mm**

Dados do pedido

Número do pedido	268718 4/S4
GTIN	4045197923752
Classe de artigo	21V

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A04X SCLDR/LS4
Projeção L ₁	12 mm
Desvio central L ₃	2,41 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CDCT S4010.
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	4,57 mm
Altura de fixação L ₂	3,58 mm
Ângulo de ajuste κ	97 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 10
Tamanho da placa	4 mm
Comprimento total L	65 mm
Ø haste D _s	4 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 200

659957 200

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6