

Garant**Desandador, ajustável reforçado, Tipo: 7****Dados do pedido**

Número do pedido	148200 7
GTIN	4045197924209
Classe de artigo	11K

Descrição**Modelo:**

Com mordentes de aperto temperados e pegas de aço. Ao utilizar em áreas confinadas, é possível desenroscar uma pega de aço.

Para trabalhos **pesados** e **aplicação precisa**. Todas as dimensões com **corpo base de aço forjado de alta qualidade** e mordente fixo integrado. **Nível de bolha de ar** para posicionamento reto.

Descrição técnica

para Ø de escareador manual DIN 206	20 - 45 mm
para macho de roscar manual DIN 352	M25 – M58
Comprimento total	1258 mm
Largura de aperto □	14,5 - 36 mm
Norma	DIN 1814
Tipo de produto	Desandador