

**Ponta para Pozidriv, 1/4 polegada C 6,3, com zona de torção duro, Tamanho da fenda em cruz/comprimento total: 1/25****Dados do pedido**

Número do pedido	675380 1/25
GTIN	4013288191687
Classe de artigo	63H

Descrição**Versão:**

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000 – 675050.

Com zona de torção, **dura**. Ideal para aplicações de parafuso macio (por exemplo, ligações roscadas em madeira, plástico, etc.).

Utilização:

Para parafusos de fenda em cruz Phillips DIN 3128 ou DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, **resistente e dura**.

Descrição técnica

Tamanho da fenda em cruz	1
comprimento total	25 mm
Haste sextavada para ponta	C 6,3
Designação do fabricante	855/1 TH PZ
Norma	DIN ISO 1173
Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Tipo de produto	Ferramenta de pontas

