

**Alicate de mecânico resistente, galvanizado, comprimento total: 250****Dados do pedido**

Número do pedido	706670 250
GTIN	4003773071419
Classe de artigo	73F

Descrição**Versão:**

Com cabeça particularmente fina e braços longos. Arestas de corte de alta resistência com moagem de precisão, cabeça em branco.

Utilização:

Especialmente para entrançar varões de reforço, com elevada taxa de transmissão. Corta fios macios até 4,5 mm Ø. Alívio de tendões e músculos por forte amortecimento do corte.

Norma:

DIN ISO 9242

Material:

Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo.

Descrição técnica

comprimento total	250 mm
Valores de corte de fio semiduro até Ø	3,3 mm
Norma	DIN ISO 9242
Cabeça	estreito
Braço	comprido
Material	Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo
Superfície	galvanizado
Tipo de produto	Alicate de corte

